

**Centrervinkel, Vinkelbenlængde: 70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	455000 70
GTIN	4045197205971
Artikelklasse	42F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisions-ståludførelse med mm-delning på skinnen. Funktionsflader præcist slebne, flade sider præcist bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til ridsning af midtpunktet på runde skiver og aksler. Vinklen lægges an på kryds 2 – 3 gange.

**Teknisk beskrivelse**

Fejlgrænse	0,3 vinkelmin,
Skinnens målinddeling	100 mm
Til maksimal aksel-Ø	90 mm
Skinnetværsnit	12×4,0 mm
Vinkelbenlængde	70 mm
Norm	Fabriksstandard
Materiale	Ædelstål, INOX
Kalibrering	F5
Produkttype	Centrervinkel

---

## Services

Kalibrering  
Centrerings-, spids- og geringsvinkel Maks.  
benlængde 300

025850 300