

**Anslagsvinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 300X175mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452600 300X175
GTIN	4045197205810
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,05 mm
Bentværsnit	35×7 mm
Vinkelbenlængde	300×175 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype	Anslagsvinkel
Services	
DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300