

**Centrervinkel, Vinkelbenlængde: 130mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 455000 130 |
| GTIN | 4045197205988 |
| Artikelklasse | 42F |

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisions-ståludførelse med mm-delning på skinnen. Funktionsflader præcist slebne, flade sider præcist bearbejdede.

Anvendelse:

Til ridsning af midtpunktet på runde skiver og aksler. Vinklen lægges an på kryds 2 – 3 gange.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Skinnens målinddeling | 150 mm |
| Til maksimal aksel-Ø | 190 mm |
| Fejlgrænse | 0,3 vinkelmin, |
| Skinnetværsnit | 15×4,0 mm |
| Vinkelbenlængde | 130 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Kalibrering | F5 |
| Produkttype | Centrervinkel |

Services

Kalibrering
Centrerings-, spids- og geringsvinkel Maks.
benlængde 300

025850 300