

Mahr**Finmikrometerskrue, Måleområde: 150-200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet og slebet målespindel i rustfrit stål. HM-armerede måleflader. Forkromede betjenings- og aflæsningselementer. Med isolering til håndbeskyttelse. Konstant målekraft. Bevægelig modføler, kan trækkes tilbage. Særligt velegnet til præcise seriedelev.

Nøjagtighed:

Indikatorur DIN 863 – mikrometerskrue 2 µm.

Leveringsomfang:

Inklusive My-måleur Millimess nr. 434674 str. 50/1.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning, mikrometerskrue	0,01 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Måleområde my-måleur	±0,05 mm
Måleområde	150 - 200 mm
Aflæsning, my-måleur	0,001 mm
Norm	DIN 863

Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B14
Produkttype	My-mikrometerskrue

Services

KalibreringFinmikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022400 200
DAkKS-kalibreringFinmikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022410 200

Tilbehør

My-måleur \pm måleområde / aflæsning 50/1 μm	434674 50/1
---	-------------