



Mikrometerdybdemål, Måleområde: 0-100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

For at opnå forskellige måledybder udskiftes målenålene, der er afsat med 25 mm.

Fuldstændigt hærdet og slebet spindel. Bro i hærdet værktøjsstål med finslebet måleflade. Matforkromet mikrometerskrue. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede inddelingsstreger og tal. Konstant måletryk pga. indbygget skralde.

Leveringsomfang:

Inkl. målenåle.

Teknisk beskrivelse

Antal målenåle	4
Målenål-Ø	4,5 mm
Brolængde	100 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Måleområde	0 - 100 mm
Aflæsning	0,01 mm
Norm	DIN 863

Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S15
Produkttype	Mikrometerdybdemål

Services

KalibreringMikrometerdybdemål, sæt Måleområde 0-100 mm	020780 0-100
--	--------------