



Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-25/Fmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet spindel og blændfrit forkromet måletromle. **Stående (ikke-roterende)** spindel, med hårdmetalkontaktflade og skralde. Til kontrol af materiale med sart overflade.

Anvendelse:

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, måleelementer osv. som justerbart målebordsanslag.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	18 mm
Længde, holdeskaf	10 mm
Spindel-Ø	8 mm
Samlet længde	113 mm
Holderskaft-Ø	12 mm
Aflæsning	0,002 mm
Fejlgrænse	0,003 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Kalibrering	B3

Produkttype

Indbygnings-mikrometerskrue

ServicesKalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks.
måleområde 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks.
måleområde 50 mm

022290 50