

Mahr**Finmikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.

Med finslebne **HM-måleflader**.

Spindel og ambolt i rustfrit stål.

Bøjle og spindelføring ikke sammensat, men fremstillet i ét stykke.

Knap til at hæve måleambolten med ved gentagelsesmålinger.

Med justeringsskrue, der kan indstilles til nul.

Tolerancemærker til go-/nogo-målinger.

Med isolering til håndbeskyttelse. Arm til spindelfastklemning.

Infotekst:

Afvielser skal aflæses i 1/1000 mm.

Trykknop til tilbagerækning af måleambolten.

Nøjagtighed:

Indikatorur 1 µm – mikrometerskrue 2 µm.

Teknisk beskrivelse

Måleområde my-måleur	±0,065 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Målebøjles udsparingsdybde	16 mm

Aflæsning, my-måleur	0,001 mm
Aflæsning, mikrometerskrue	0,01 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B9
Produkttype	My-mikrometerskrue

Services

KalibreringFinmikrometerskruer Maks. måleområde 25 mm	022100 25
---	-----------