

**Sekskant-fladvinkel, Vinkelbenlængde: 100X100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	455800 100X100
GTIN	4045197206091
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsståludførelse. Med slebne høje kanter og præcist afrettede flade sider. Vinkeltolerancer i overensstemmelse med DIN 875/1.

Anvendelse:

Til nøjagtig ridsning og kontrol af 60° og 120°.

Teknisk beskrivelse

Længde, for hvert ben	100 mm
Bentværsnit	20×5 mm
Norm	Fabriksstandard
Retvinklethed	i overensstemmelse med DIN 875/1.
Materiale	Ædelstål, INOX
Emballage	Etui
Kalibrering	F5
Produkttype	Sekskantvinkel

Services

KalibreringCentrerings-, spids- og geringsvinkel Maks.
benlængde 300

025850 300