

**Mitutoyo****Digital indbygningsmikrometerskrue med dataudgang, Måleområde (målebane): 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:****Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker og fejlfri måling – uden nonius.**

Hærdet og slebet målespindel, fiksering med spændeskrue, skralde.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, måleelementer osv. som justerbart mikrometerskruesanslag.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromle-Ø	18 mm
Længde, holdeskaf	16 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Måleområde (målebane)	0 - 25 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65

Samlet længde	170 mm
Holderskaft-Ø	12 mm
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Kalibrering	B3
Produkttype	Indbygnings-mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	022280 25
DAkS-kalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022290 50

## Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S16E	498966 S16E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2