

Mitutoyo

Digitalt mikrometerdybdemål med dataudgang, Måleområde: 0-150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	425400 0-150
GTIN	4946368695846
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius.

For at opnå de forskellige måledybder, udskiftes målenålene, der er afsat med 25 mm. Fuldstændigt hærdet og slebet spindel. Bro i hærdet værktøjsstål med finslebet måleflade. Matforkromet mikrometerskrue. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede inddelingsstreger og tal. Konstant måletryk pga. indbygget skralde.

Infotekst:

Holdeværdiknap

Ved at trykke på knappen fastholdes målingen (f.eks. ved ugunstig måleposition).

Nulpunkt/absolut mål:

Nulstilling i alle positioner: Ved at trykke på knappen igen vises det absolutte mål igen.

Preset-tast:

Til justering til „Nul“. Denne indstilling gemmes også efter deaktivering af displayet.

Leveringsomfang:

Inkl. målenåle og 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Antal målenåle	6
Brolængde	100 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Målenål-Ø	4 mm
Aflæsning	0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S15
Produkttype	Mikrometerdybdemål

Services

KalibreringMikrometerdybdemål, sæt Måleområde 0-150 mm	020780 0-150
--	--------------

Tilbehør

Sender Type S16E	498966 S16E
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2

