

**Mitutoyo****Digital kæbemikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 5-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Direkte aflæsning på digitaldisplayet.** Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebent spindel. HM-armerede, slebne og finslebne målekæber. Konstant måletryk pga. skralde. Med fastspændingsskrue.

**Infotekst:**

Preset til ønsket startværdi.

Nulstilling i alle positioner uden at slette absolut mål.

Med holde-værdiknap målingen fastholdes (f.eks. ved vanskelige målepositioner).

**Nøjagtighed:**

Indtil 30 mm: 5 µm / fra 30 mm: 6 µm.

**Leveringsomfang:**

1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445, indstillingsringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	5 - 30 mm
Aflæsning	0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet

Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022360 50
-----------------------------------------------------------------	-----------

## Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
Sender Type S16E	498966 S16E
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1