

**Spiralbor HSS nr. 114360 som opfyldningsset, TiN, Type: 1-13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115265 1-13
GTIN	4045197024763
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.
Normal kernetykkelse uden kernestigning.
Præcist slebet spids.

Profilslebet:

Høj rundløbs- og intervalnøjagtighed, bor til serieproduktion.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

Teknisk beskrivelse

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Antal bor	25
Borområde	1 - 13 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	TiN
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	56 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	S
GG (G)	egnet	31 m/min	K
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spiralbor HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 12 mm	114360 12
Spiralbor HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spiralbor HSSN Ø DC h8 11,5 mm	114360 11,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Spiralbor HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 11 mm	114360 11
Spiralbor HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spiralbor HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Spiralbor HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 12,5 mm	114360 12,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 10,5 mm	114360 10,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 13 mm	114360 13
Spiralbor HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Spiralbor HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5