




Finmikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	422501 0-25
GTIN	
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.

Med finslebne **HM-måleflader**.

Spindel og ambolt i rustfrit stål.

Bøjle og spindelføring ikke sammensat, men fremstillet i ét stykke.

Knap til at hæve måleambolten med ved gentagelsesmålinger.

Med justeringsskrue, der kan indstilles til nul.

Tolerancemærker til go-/nogo-målinger.

Med isolering til håndbeskyttelse. Arm til spindelfastklemning.

Infotekst:

Afvigelse skal aflæses i 1/1000 mm.

Trykknop til tilbagetrækning af måleambolten.

Nøjagtighed:

Indikatorur 1 µm – mikrometerskrue 2 µm.

Leveringsomfang:

Inklusive indstillingsnøgle.

Bemærk:

Måleflader i CBN på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 25 mm
Aflæsning, my-måleur	0,001 mm

Måleområde my-måleur	±0,07 mm
Aflæsning, mikrometerskrue	0,01 mm
Målebøjlels udsparringsdybde	15 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B9
Produkttype	My-mikrometerskrue

Services

KalibreringFinmikrometerskruer Maks. måleområde 25 mm	022100 25
---	-----------