

Mitutoyo**Digital indbygningsmikrometerskrue med dataudgang, Måleområde (målebane): 0-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker og fejlfri måling – uden nonius.
Hærdet og slebet målespindel, fiksering med spændeskruer, skralde.

Anvendelse:

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, måleelementer osv. som justerbart mikrometerskruesanslag.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497100.

Teknisk beskrivelse

Længde, holdeskaf	14 mm
Spindel-Ø	11 mm
Samlet længde	172 mm
Måleområde (målebane)	0 - 50 mm
Holderskaft-Ø	18 mm
Måletromle-Ø	49 mm
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,003 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Kalibrering	B3
Produkttype	Indbygnings-mikrometerskrue

Services

KalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022280 100
DAkS-kalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022290 50

Tilbehør

Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Sender Type S1	498966 S1
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2