



## Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader, Måleområde: 100-125mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med hærdede måleskiver med stor flade. Smedet og lakeret bøjle.  
Konstruktion med drejende aksel.

**Anvendelse:**

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruenhjul fra modul 0,8.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

### Teknisk beskrivelse

Måletallerken- Ø	30 mm
Målefladernes parallelitet	6 µm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Måleområde	100 - 125 mm
Spindel-Ø	8 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022040 200
DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022050 200

### Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 100 mm	421100 100
-----------------------------------	------------