

Hartig

Indvendig dobbelt-kæbemikrometerskrue, Måleområde: 5-55mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030.

Bemærk:

Udførelse op til 600 mm måleområde fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	21 mm
Måleområde	5 - 55 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	2,5 µm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B4

Produkttype

Indvendig kæbemikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendig kæbemikrometerskrue Maks.
måleområde 75 mm

022360 75

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 32 mm	484030 32
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 26 mm	484030 26
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 36 mm	484030 36
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 19 mm	484030 19
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 4 mm	484030 4
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 34 mm	484030 34
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 3 mm	484030 3
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 38 mm	484030 38

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm	484030 46
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 13 mm	484030 13
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm	484030 15
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 17 mm	484030 17
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 5 mm	484030 5
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm	484030 42
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm	484030 44
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 24 mm	484030 24
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9