

**Mitutoyo****Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-6,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet spindel og blændfrit forkromet måletromle. **Roterende spindel**, uden hårdmetal-kontaktflade, uden skralde, **ekstra kort udførelse, konvekst anlæg**.

**Anvendelse:**

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, målelementer osv. som justerbart målebordsanslag.

**Bemærk:**

Specialstørrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Radius, kontaktflade	3 mm
Måletromle-Ø	9 mm
Måleområde (målebane)	0 - 6,5 mm
Spindel-Ø	3,5 mm
Længde, holdeskaf	6 mm
Holderskaft-Ø	6 mm
Samlet længde	37 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Norm	Fabriksstandard

Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Kalibrering	B3
Produkttype	Indbygnings-mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	022280 25
DAkS-kalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022290 50