

Weidmüller 

Spændingstester VT CTB



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	665133
GTIN	4032248405855
Artikelklasse	73H

Beskrivelse

Udførelse:

Stabilt hus med metalklemme og nål.

- **Nom. spænding 3 – 48 V AC/DC.**
- **Visning af de enkelte trin 5V; 12V; 24V; 48V.**
- **Skydefunktion med målespids til målinger gennem kabelisoleringen.**
- **Polaritetsindikator.**

Glidemekanisme til klemning af nålen på kablet.

Fordel:

Kablet skal ikke afisoleres ved testen.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Til biler, lastvogne og elcykler.

Norm:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Teknisk beskrivelse

Display	LED
Arbejdstemperatur	-10 - 50 °C
Gennemgangstest	nej
Frekvensområde	0 – 65 Hz

Nominel spænding	AC/DC 5 - 48 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 40
Norm	DIN EN 61010-1
Norm	DIN EN 61326
Vægt	50 g
Kabellængde	100 cm
Aktiveringstid	<0,3 s
Kontrolstrøm	<0 mA
Indkoblingstid	10 s
Hvile-pausetid	240 s
Fugtighed	rF maks. 85 %
Tilsmudsningsgrad	2
Energiforsyning	Med kabel
Producentbetegnelse	VT CTB
Hel længde	137 mm
Testområde	3 - 48 V
Produkttype	Spændingstester