

**Indvendig kæbemikrometerskrue, Måleområde: 5-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering til justering.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	18 mm
Måleområde	5 - 30 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	10 µm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	L7
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022360 50
KalibreringTolerancing maks. Ø 50 mm	028400 50
DAkS-kalibreringTolerancing maks. Ø 200 mm	028470 200

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20