

Garant**Multispændeskinne 120, Skinnelængde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360110 300
GTIN	4045197555403
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Alle funktionsflader er præcisionssløbne, parringsnøjagtighed 0,03mm.
- Basisskinne og bakker er kanthærdede.
- Kompakt modulær konstruktion, høj spændekraft op til 40 kN, maks. tilspændingsmoment 50 Nm.
- Monteringsborebillede til GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem (centermål 200mm) som standard, muligt på opspændings- / rasterplader eller via spændejern.
- Lineal på basisskinneoverflade muliggør hurtigt reproducerbar positionering af spændekæberne i spændeskinnens fortanding.
- Mulighed for variable centermål via krydsforbinder.
- Mulighed for traditionel spænding og grebsspænding.
- Spændeområde kan forlænges individuelt.
- Enkel spænding med momentnøgle.

Anvendelse:

- 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
- Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet eller spændetårne.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter, magnetliste, emneanslag, se nr. 360112 til 360129. Momentnøgle nr. nr.656050 str. 60, spændebolt nr. 360025 str. 18M16, spændejern nr. 360127.

Teknisk beskrivelse

Bredde B	120 mm
Skinnelængde	300 mm
Højde H	60 mm
Længde L	300 mm
Produkttype	Spændeskinne

Tilbehør

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
Spændejernssæt 6 dele	360127
Basisbakke Type F	360119 F
Fast bakke Kæbebredde 120 mm	360116 120
Grebsindsats Type GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 60 Nm	656050 60
Topbakke, aluminium Kæbebredde 120 mm	360122 120
HM-belagt forsatsbakke Kæbebredde 120 mm	360124 120
Basisbakke Type P	360119 P
Lavtryksbakke Kæbebredde 120 mm	360114 120
Parallelspændebakke Kæbebredde 120 mm	360115 120
Grebsindsats Type GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Bakke Materiale STAHL	360162 STAHL