

**Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kugleformet målebolt til måling af vægtykkelse på rør og andre krumme elementer. Målespindel med HM-måleflade, hærdet 8 mm målebolt-Ø. Matforkromet, med isoleringshåndbeskyttelse, fikseringsarm og fremtrukket skralde.

Teknisk beskrivelse

Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål
Maks. måleområde 100 mm

022010 100

Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks.
måleområde 25 mm

022000 25