

**Mahr****Finmikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	424800 0-25
GTIN	4059192004675
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hærdet og slebet målespindel i rustfrit stål. HM-armerede måleflader. Forkromede betjenings- og aflæsningselementer. Med isolering til håndbeskyttelse. Konstant målekraft. Bevægelig modføler, kan trækkes tilbage. Særligt velegnet til præcise seriedelev.

**Nøjagtighed:**

**Indikatorur DIN 863 – mikrometerskrue 2 µm.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive My-måleur Millimess nr. 434674 str. 50/1.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning, my-måleur	0,001 mm
Måleområde my-måleur	±0,05 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Aflæsning, mikrometerskrue	0,01 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Norm	DIN 863

Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B14
Produkttype	My-mikrometerskrue

### Services

DAkkS-kalibreringFinmikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	022410 25
KalibreringFinmikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	022400 25

### Tilbehør

My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm	434674 50/1
--	-------------