



Finmikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 422510 0-25 |
| GTIN | 4045197203991 |
| Artikelklasse | 42B |

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.

Med finslebne **HM-måleflader**.

Spindel og ambolt i rustfrit stål.

Bøjle og spindelføring ikke sammensat, men fremstillet i ét stykke.

Knap til at hæve måleambolten med ved gentagelsesmålinger.

Med justeringsskrue, der kan indstilles til nul.

Tolerancemærker til go-/nogo-målinger.

Med isolering til håndbeskyttelse. Arm til spindelfastklemning.

Infotekst:

Afviselser skal aflæses i 1/1000 mm.

Trykknop til tilbagetrækning af måleambolten.

Nøjagtighed:

Indikatorur 1 µm – mikrometerskrue 3 µm.

Leveringsomfang:

Inklusive indstillingsnøgle.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------|
| Måleområde my-måleur | ±0,045 mm |
| Aflæsning, mikrometerskrue | 0,01 mm |
| Aflæsning, my-måleur | 0,001 mm |
| Måleområde | 0 - 25 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Målebøjles udsparingsdybde | 18 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Måletromleinddeling | 1/50 mm |
| Måleværktøj | analog |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | B9 |
| Produkttype | My-mikrometerskrue |

Services

| | |
|---|-----------|
| KalibreringFinmikrometerskruer Maks. måleområde 25 mm | 022100 25 |
|---|-----------|