

Mitutoyo**Mikrometerdybdemål, Måleområde: 0-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	425200 0-100
GTIN	4946368016382
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

For at opnå forskellige måledybder udskiftes målenålene, der er afsat med 25 mm.

Fuldstændigt hærdet og slebet spindel. Bro i hærdet værktøjsstål med finslebet måleflade. Matforkromet mikrometerskrue. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede inddelingsstreger og tal. Konstant måletryk pga. indbygget skralde.

Leveringsomfang:

Inkl. målenåle.

Teknisk beskrivelse

Brolængde	100 mm
Måleområde	0 - 100 mm
Antal målenåle	4
Måletromle-Ø	18 mm
Målenål-Ø	4 mm
Aflæsning	0,01 mm

Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S15
Produkttype	Mikrometerdybdemål

Services

KalibreringMikrometerdybdemål, sæt Måleområde 0-100 mm	020780 0-100
--	--------------