

Mitutoyo**Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 50-1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	427500 50-1000
GTIN	4946368438351
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

En basismikrometerskrue 50 – 63 mm og forskellige forlængere. **Alt efter ønsket måleområde skrues en eller flere forlængere på basismikrometerskruen.** Forlængerne består af cylindriske måleklodser.

Infotekst:

Hætte til beskyttelse af gevind
Forlænger 13 mm
Forlænger 25 mm
Basismikrometerskrue 50 -- 63 mm

Nøjagtighed:

(3 + antal forlængere + L/50) µm.

Leveringsomfang:

Basismikrometerskrue og forlængere.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	15 mm
Antal forlængere	8
Rør-Ø	12,5 mm
Måleområde	50 - 1000 mm

Aflæsning	0,01 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S4
Produkttype	Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 50-1000 mm	020480 50-1000
DAkkS-kalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 50-1000 mm	020490 50-1000