



Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-13mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	426250 0-13
GTIN	4045197204080
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet spindel og blændfrit forkromet måletromle. **Roterende spindel**, uden hårdmetal-kontaktflade, uden skralde, **kort udførelse**.

Anvendelse:

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, måleelementer osv. som justerbart målebordsanslag.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	58,5 mm
Måleområde (målebane)	0 - 13 mm
Spindel-Ø	5 mm
Længde, holdeskaf	9,5 mm
Måletromle-Ø	13 mm
Holderskaf-Ø	9,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Kalibrering	B3
Produkttype	Indbygnings-mikrometerskrue

Services

KalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	022280 25
DAkKS-kalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022290 50