


Garant**Spiralbor HSS-E nr. 114400 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115300 1-10
GTIN	4045197024862
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.

Forstærket kerne, blank.

Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

Teknisk beskrivelse

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Borområde	1 - 10 mm
Antal bor	19
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	rød
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	S
GG (G)	egnet	25 m/min	K
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10