

**Garant****Centreringskruestik, Kæbebredde A: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360130 120
GTIN	4045197680891
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Centreringskruestik til fleksibel brug.

- **Absolut funktionssikkerhed takket være indkapsling.**
- **Høj gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Variabel centrumindstilling  $\pm 0,02$  mm.**
- **Hærdede funktionsflader.**
- **Stabil i værktøjsstål, overfladebeskyttelse ved hjælp af korttidsnitring.**

**Fordel:**

Multifunktionel anvendelse.

- **Fleksibel lav vægt.**

**Anvendelse:**

Ideel til 5-sidet bearbejdning, perfekt ved opspænding af ræmner.

**Passer til:**

Multispændeskinne nr. 360080 og 360110.

**Leveringsomfang:**

Inklusive topnøgleindsats nr. 642700 str. E12.

**Specialtilbehør:**

Spændebakkevarianter nr. 360135 – 360151.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	5,1 kg
Moment	60 Nm
Spændekraft op til maks.	25,5 kN
Bredde	120 mm
Længde	130 mm
Kæbebredde A	120 mm
Afstand	25 mm
Højde	50,2 mm
passer til farvekode	ZC120
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Centrerings-/adapterplade Type T1	360132 T1
HM-påsetningsbakker, par Til type 120	360136 120
Grebs-påsetningsbakke-par Til type 120	360140 120
HM-påsetningsbakker, par Til type 120	360135 120
Konsol til centreringskruestik Til type 120	360152 120
Prismebakker – par Til type 120	360148 120
Spændebolt til centreringskruestik Type 18M12/120	360131 18M12/120
HM-påsetningsbakker, par Til type 120	360138 120
Grebs-påsetningsbakke-par Til type 120	360143 120
Påsetningsbakker, bløde Til type 120	360145 120
Grebs-påsetningsbakke-par Til type 120	360141 120
Spændebolt til centreringskruestik Type 18M12/138	360131 18M12/138
Centrerings-/adapterplade Type T2	360132 T2