

Garant**DN.G 150608, Type: HU7305**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250762 HU7305
GTIN	4045197828903
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DN.G 150608 HU7305 Type: HU7305
Spånbryder: AM
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HU7305
Spånbryder	AM
Tilspænding f	0,1 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,8 mm

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning