


**Parallel-klodser, par, T-notens nominelle mål: 28mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375500 28
GTIN	4020772074357
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Tilpasset til minustolerance h på maskinnoter med tolerancen H 8. Højdemål i henhold til tolerance IT.

**Anvendelse:**

- Som anslag i maskinnoter.
- Som parallelunderlag ved opspændingselementer. Yderligere parallelunderlag – se nr. 366400 – 366750.

**Materiale:**

Hærdet stål.

**Teknisk beskrivelse**

T-notens nominelle mål	28 mm
Længde	160 mm
Højde	100 mm
Bredde-tolerance h7	-0,021 mm
Højdetolerance parvis IT5	0,015 mm
Type	6350
Produkttype	Parallelklodser

