

**Garant****Spiralborsæt HSS nr. 114150 med kassette, ubelagt, Type: 1-10C****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115120 1-10C
GTIN	4045197657671
Artikelklasse	11B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.

Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.

Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm. **Stor sortimentskuffert** fra 1 mm til 10 mm, med 150 spiralbor. 10 stk. af hver Ø 1-6, 5 stk. af hver Ø 6,5-10. Ideel til montage og værksted.

**Bemærk:**

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Antal skær Z: 2

Borområde: 1 - 10 mm

Antal bor: 150

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal bor	150
-----------	-----

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Borområde	1 - 10 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	P
GG (G)	egnet	25 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		

Olie

egnet

## Tilbehør

Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4	114150 4
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5	114150 6,5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5	114150 4,5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6	114150 6
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5	114150 3,5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9	114150 9
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5	114150 5,5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5	114150 1,5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10	114150 10
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5	114150 9,5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8	114150 8
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7	114150 7
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3	114150 3
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5	114150 7,5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2	114150 2
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1	114150 1
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-10C	115470 1-10C