



Vertikalspænder med vandret fod, Type: 0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376500 0
GTIN	4020772007737
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P2	700 N
Borings-Ø d	4,5 mm
Trykskrue	M4x25 mm

Hel længde	49 mm
Hulafstand e	8,5-13,5 mm
Hel højde	81 mm
Hulafstand f	23 mm
Holdekraft P1	500 N
Type	6800J
Spændehøjde H	18 mm
Produkttype	Vertikalspænder