


**Parallel-klodser, par, T-notens nominelle mål: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375500 12
GTIN	4020772074289
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Tilpasset til minustolerance h på maskinnoter med tolerancen H 8. Højdemål i henhold til tolerance IT.

Anvendelse:

- Som anslag i maskinnoter.
- Som parallelunderlag ved opspændingselementer. Yderligere parallelunderlag – se nr. 366400 – 366750.

Materiale:

Hærdet stål.

Teknisk beskrivelse

T-notens nominelle mål	12 mm
Højdetolerance parvis IT5	0,011 mm
Længde	100 mm
Bredde-tolerance h7	-0,018 mm
Højde	40 mm
Type	6350
Produkttype	Parallelklodser

