


**Parallel-klodser, par, T-notens nominelle mål: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375500 16
GTIN	4020772074302
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Tilpasset til minustolerance h på maskinnoter med tolerancen H 8. Højdemål i henhold til tolerance IT.

Anvendelse:

- Som anslag i maskinnoter.
- Som parallelunderlag ved opspændingselementer. Yderligere parallelunderlag – se nr. 366400 – 366750.

Materiale:

Hærdet stål.

Teknisk beskrivelse

Højdetolerance parvis IT5	0,011 mm
T-notens nominelle mål	16 mm
Bredde-tolerance h7	-0,018 mm
Højde	50 mm
Længde	160 mm
Type	6350
Produkttype	Parallelklodser

