

 Mahr**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 100-125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	427800 100-125
GTIN	2050001053640
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let rørkonstruktion, der ikke kan foldes. Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.

Hærdede og sfærisk finslebne måleflader. Matforkromede betjeningselementer og aflæsningsdele. Fra måleområde 100 – 125 mm med isolering og fikseringsanordning.

Leveringsomfang:

Mikrometerskrue i bøsning.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	20 mm
Måleområde	100 - 125 mm
Spindel-Ø	8 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	6 µm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Kalibrering	B10
Produkttype	Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig mikrometerskrue Maks. måleområde
200 mm

022440 200

DAkKS-kalibreringIndvendig mikrometerskrue Maks.
måleområde 200 mm

022450 200