

**CNMG 120404, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 520 m/min
Primær anvendelse	P
Type	PV720
Spånryder	PQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning