

**CNMG 120404, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbrøder	PG
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 3,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,15 - 0,35 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning