

**DNMG 1506 12, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Spånbryder	PG
Type	PV720
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning