


**SNMG 120408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Type	PV720
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Spånryder	PG
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning