

**TNMG 160408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Spånryder	PG
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Type	PV720
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning