




NC-højtryksspænder Duo, Type: 90



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	360600 90
GTIN	4250364400619
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

Særligt stabil basisenhed af sfærisk støbegods, over- og underside slebet. **Parringsnøjagtighed på 0,02 mm.**

Funktion:

Læg den første del i **opspændingssted I**, og spænd de bevægelige bakker op mod delen, læg den anden del i **opspændingssted II**, og spænd videre indtil anslaget.

Anvendelse:

- Kan anvendes horisontalt.
- Opspænding af 2 ens dele, målforskelle (± 3 mm).

Leveringsomfang:

Inkl. 4 trinbakker, 1 håndsving, 4 spændejern og Quick-Start-guide.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.

Bemærk:

- Den samlede længde L forbliver uændret (minimale kollisionszoner).
- Tilbehør se nr. 360530; 360570 og nr. 361400; 361440; 361660 – 361970.
- Fastspænd altid 2 emner!
- Inklusive borerer 25H6 M10 til nulpunktspændesystemer stikmål 200 mm.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde d	56 - 120 mm
Kæbehøjde h ₁	34 mm

Spændekraft op til maks.	28 kN
Kæbehøjde h_2	18 mm
Spændeområde b	0 - 64 mm
Type	90
Farvekode til passende tilbehør	Duo
Basisenhedslængde a	400 mm
Samlet længde L	482 mm
Rettenoter	20H7 mm
Vægt	24 kg
Basisenhedshøjde c -0,02	80 mm
Serie	Duo
Rettenottolerance	H7
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Emnestop, 3-dimensionalt Type 300	360430 300
Emnestop	360555
TrinbakkeMobil Til type 125	360468 125