

**SNMG 120404, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 520 m/min
Spånbrøder	PQ
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	PV720
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 120404
Antal skift/skær	8

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning