

**SNMG 120408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbrøder	PQ
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	PV720
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 520 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 120408
Antal skift/skær	8

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning