

**VNMG 160404, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	PV720
Spånryder	PQ
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 520 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning