

**CCMT 060202, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	GK
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Type	PV720
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 060202
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning