

**CCMT 09T302, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Type	PV720
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	GK
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning