

**DC.T 11T302, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	HQ
Type	PV720
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning