

**DCMT 070208, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbrøder	GK
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 070208
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning