

**DCMT 11T302, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbrøder	GK
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	PV720
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning