

**VBMT 110304, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Type	PV720
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Spånbrøder	HQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning